

Mahr**Digitálny výškomer Digimar, Typ: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	445320 600
GTIN	4059192017187
Trieda položky	43B

Popis**Prevedenie:****Merací systém:**

- Vynikajúca presnosť merania a spoľahlivosť prostredníctvom optického inkrementálneho meracieho systému s dvojitou čítacou hlavou.
- Dynamický snímací systém pre vysokú presnosť opakovania.
- Vzduchovo odpružený, pre ľahšie a plynulé posúvanie.
- Presné vedenie meracej hlavy na vodiacich dráhach z ušľachtilej ocele.
- Jednoduché meracie procesy prostredníctvom motorizovaných meracích saní.
- Snímacia konštanta ostane po vypnutí uchovaná.
- Integrovaný, opakovane nabíjateľný akumulátor pre meranie nezávisle na sieti.

Ovládacia a zobrazovacia jednotka:

- Veľké a prehľadné funkčné tlačidlá.
- Dobre čitateľný grafický displej LCD s podsvieteným pozadím.
- Vedenie obsluhy prostredníctvom ikon s vysvetlivkami.
- Možnosť pridať dodatočne nulové body na obrobok.
- S teplotnou kompenzáciou prostredníctvom snímača teploty.

Rozsah balenia:

Vrátane ovládacieho a zobrazovacieho prvku, nosník č. 445410 veľ. T6, merací nástavec č. 445420 veľ. K6/51, nastavovací blok, sieťový zdroj č. 445432, NiMH akumulátor č. 445430 a návod na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Súpravy meracích snímačov č. 445400.

Technický opis

Odchýlka od kolmosti (čelná)	20 µm
maximálny rozsah použitia	0 - 770 mm
Hmotnosť	30 kg
Rozsah merania	600 mm
Celková výška	985 mm
Dĺžka plochy podstavca	240 mm
Šírka plochy podstavca	250 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	$2,8 + L / 300$ µm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 / 0,001 mm
Opakovateľnosť Úroveň	2 µm
Opakovateľnosť Otvor	3 µm
Meracia sila	$1,0 \pm 0,2$ N
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	445430
Kalibrácia	E2
Menovité napätie	4,8 V
Druh batérie	nikel-metal hydrid
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Výškomer

Služby

KalibráciaDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 800	024000 800
Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 800	024010 800

Príslušenstvo

Súprava meracích dotykov Obsah (časti) 6	445400 6
Sieťový napájač	445432
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Držiak pre merací nástavec Typ T6	445410 T6
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Súprava meracích dotykov Obsah (časti) 11	445400 11
Gul'ôčkový merací nástavec Typ K6/51	445420 K6/51
A Coupack 4,8 V	445430