

Garant**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Trieda položky	41B

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Počet nastavovacích mierok	1
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	50 - 75 mm
Ø meracieho bubna	19 mm
Ø vretena	6,5 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Pocitová račňa	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
-------------------------------------	-----------