

Garant**3D snímač digitálny s dotykovým nastavcom (Ø 4 mm)****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359500
GTIN	4045197225764
Trieda položky	31T

Popis**Prevedenie:**

- **Vysoká presnosť a linearita. Vhodné na meranie obrobkov a možné meranie cez celý pracovný rozsah.**
- **Nezávislé na riadení.**
- **Veľmi dobrá čitateľnosť prostredníctvom kombinovaného displeja: Grafické stĺpce pre dynamickú informáciu o dráhe; digitálny displej poskytuje exaktné merané hodnoty.**
- **Komfortné a jednoduché nastavenie obvodovej hádzavosti.**
- **Veľký pracovný rozsah vo všetkých smeroch (x, y, z: 7 mm).**
- **Kompaktné kovové teleso.**
- **Požadované miesto lomu.**
- **Odolné voči prachu a vode (IP67).**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Precízny merací prístroj pre frézovacie a elektroerozívne stroje.

Na určenie nulovej polohy obrobku, merania dĺžky, stredov otvorov a vodiacich hrán.

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR2032 a nástavec snímača č. 359505 veľ. 4.

Upozornenie:

vhodné nástavce snímača č. 359505.

Technický opis

Náhradná vložka	359505 4
Hmotnosť	0,52 kg
voľná dĺžka dotykového ramena	40 mm
Dráha vychýlenia x, y, z vždy	7 mm
Celková dĺžka (puzdro a vložka)	134 mm
Presnosť merania	<0,01 mm
Dráha nastavovania	±0,4 mm
Ø stopky	16 mm
Puzdro Šírka	65 mm
Puzdro Dĺžka	82 mm
Hĺbka puzdra	39 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,005 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Dĺžka stopky	40 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Snímač

Príslušenstvo

Kryt priehradky na batérie	359514
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Zhrňovací mech pre 3D snímač	359512
	359505 4

Dotykový nástavec pre 3D dotykový senzor Ø dotykovej guľôčky D 4
