

**Garant****Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 100-125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Trieda položky	41B

**Popis****Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

**S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.****Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Počet nastavovacích mierok	1
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Rozsah merania	100 - 125 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Ø meracieho bubna	19 mm
Kalibrácia	B2
Norma	DIN 863

Pocitová račňa	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200

### Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 100	421100 100
--------------------------------------	------------