

**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

**Rozsah balenia:**

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Rozsah merania	75 - 100 mm
Ø vretena	6,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Kalibrácia	B2
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100

### Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 75	421100 75
-------------------------------------	-----------