

**Skrutka s T-drážkou (12.9.) jednotlivá, Typ: 1010100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 375310 1010100 |
| GTIN | 4020772083922 |
| Trieda položky | 35A |

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Vysoko pevné vyhotovenie, trieda pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštne príslušenstvo:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Upozornenie:

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

| | |
|--------------------------|--------|
| Výška k | 6 mm |
| Dĺžka závitu b | 60 mm |
| Menovitý rozmer T-drážky | 10 mm |
| malá šírka kameňa a | 9,7 mm |
| Šírka kameňa e | 15 mm |
| Závit G | M10 |
| Dĺžka L | 100 mm |
| Typ | 787 |

Druh produktu

Skrutka s drážkou