

Mahr**Strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 175-200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno.

Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk.

S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Technický opis

Ø meracieho bubna	17,5 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Rozsah merania	175 - 200 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vretena	6,5 mm
Kalibrácia	B2
Najväčšia prípustná chyba	7 µm
Norma	DIN 863
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022050 200
Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 200	022040 200