

**Skrutka s T-drážkou (12.9.) jednotlivá, Typ: 161663****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375310 161663
GTIN	4020772086268
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Vysoko pevné vyhotovenie, trieda pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštne príslušenstvo:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Upozornenie:

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

malá šírka kameňa a	15,7 mm
Výška k	9 mm
Menovitý rozmer T-drážky	16 mm
Dĺžka závitú b	45 mm
Šírka kameňa e	25 mm
Závit G	M16
Dĺžka L	63 mm
Typ	787

Druh produktu

Skrutka s drážkou