

Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny strmeňový mikrometer v kompaktnej konštrukcii. Extra veľký LCD displej (7,5 mm).
Meracie plochy z tvrdého kovu.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Technický opis

Stúpanie vretena	0,5 mm
Ø vretena	6,35 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	B1
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box

Druh produktu

Strmeňový mikrometer

SlužbyKalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky
maximálny rozsah merania 25

022000 25

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej
mierky maximálny rozsah merania 100

022010 100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357

081560 357