

**Skrutka s T-drážkou (12.9.) jednotlivá, Typ: 2220315****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375310 2220315
GTIN	4020772086374
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Vysoko pevné vyhotovenie, trieda pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštne príslušenstvo:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Upozornenie:

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

Dĺžka závitu b	190 mm
Výška k	14 mm
Menovitý rozmer T-drážky	22 mm
malá šírka kameňa a	21,7 mm
Šírka kameňa e	35 mm
Závit G	M20
Dĺžka L	315 mm
Typ	787

Druh produktu

Skrutka s drážkou