

**Skrutka s T-drážkou (12.9.) jednotlivá, Typ: 2824400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 375310 2824400 |
| GTIN | 4020772086411 |
| Trieda položky | 35A |

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Vysoko pevné vyhotovenie, trieda pevnosti = 12.9.

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštne príslušenstvo:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Upozornenie:

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------|
| Šírka kameňa e | 44 mm |
| Dĺžka závitú b | 240 mm |
| Menovitý rozmer T-drážky | 28 mm |
| Výška k | 18 mm |
| malá šírka kameňa a | 27,7 mm |
| Závit G | M24 |
| Dĺžka L | 400 mm |
| Typ | 787 |

Druh produktu

Skrutka s drážkou