

Garant**Vlasový príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 75X50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kuželovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene. Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

So silným dorazovým ramenom.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Technický opis

Pravouhlost'	0,003 mm
Dĺžka dlhého ramena	75 mm
Prierez ramena dlhého ramena	18×3 mm
Prierez ramena krátkeho ramena	16×12 mm
Dĺžka krátkeho ramena	50 mm
Norma	DIN 875/00

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F1
Druh produktu	Vlasový uholník

Služby

Kalibrácia DAKKSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100