

Garant**Vlasový príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 200X130mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	450020 200X130
GTIN	4045197444011
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kuželovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene. Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

So silným dorazovým ramenom.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Technický opis

Prierez ramena dlhého ramena	26×5 mm
Pravouhlosť	0,004 mm
Prierez ramena krátkeho ramena	26×14 mm
Dĺžka krátkeho ramena	130 mm
Dĺžka dlhého ramena	200 mm
Norma	DIN 875/00

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F1
Druh produktu	Vlasový uholník

Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300
Kalibrácia DAKKSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750