

Garant**Príložený uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 75X50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Dodávka v plastovom boxe.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/1 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický opis

Pravoúhlosť	0,014 mm
Prierez ramena	15×4 mm
Dĺžka ramien	75×50 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	1

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Príložený uholník

Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 100	025000 100

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 75X50	451600 75X50
---------------------------------------	--------------