

**Súprava drôtov na meranie závitov, Drôt Ø: 0,455mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422490 0,455
GTIN	2050001063519
Trieda položky	46P

**Popis****Prevedenie:**

Závitové meracie drôty sú tvrdené a jemne lapované, držiak matne chrómovaný. Rozperný krúžok v upínacom otvore zabezpečuje bezpečné otočné osadenie na meracom vretene.

**Použitie:**

Na určenie Ø boku vonkajších závitov podľa trojdrôtovej metódy v spojení so strmeňovým mikrometrom alebo dĺžkomerom.

**Rozsah balenia:**

Jedna sada pozostáva z jedného držiaka s jedným meracím drôtom a jedného držiaka s dvoma meracími drôtmi v plastovom boxe.

**Upozornenie:**

**Pri objednávke vždy uveďte Ø meracieho vretena** (6,35 mm/6,5 mm/6,8 mm/7,5 mm/8,0 mm).

**Technický opis**

Drôt Ø	0,455 mm
pre stúpanie závitov P	0,7/0,75/0,8
Skúšobný rozmer M podľa DIN 13 List 1	4,305 / 5,153 mm
pre závit	M4/M5

Najväčšia prípustná chyba	±1 µm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	L16
Druh produktu	Drôt na meranie závitov
pre Ø vretena	6,35 mm
pre Ø vretena	6,5 mm
pre Ø vretena	6,8 mm
pre Ø vretena	7,5 mm
pre Ø vretena	8 mm

### Služby

Kalibrácia Drôt na meranie závitov Typ GMD	028900 GMD
Kalibrácia DAkkS Drôt na meranie závitov Typ GMD	028910 GMD