

Garant**Plochý uholník nehrdzavejúci, presnosť 1, Dĺžka ramien: 150X100mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	451030 150X100
GTIN	4045197444103
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Vysoké hrany a ploché strany presne brúsené. Skúšobné plochy jemne brúsené. Uholník z nehrdzavejúcej ocele, plne kalený a zbavený pnutí. Dodávka v plastovom boxe.

Použitie:

Pre kontrolu a najpresnejšiu prácu.

Presnosť:

DIN 875/1 – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,015 mm.

Technický opis

Prierez ramena	30×6 mm
Pravouhlosť	0,018 mm
Dĺžka ramien	150×100 mm
Kalibrácia	F1
Norma	DIN 875
Presnosť	1

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Plochý uholník

Služby

Kalibrácia DAkkSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750
KalibráciaPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300

Príslušenstvo

Drevená kazeta pre dĺžku ramien 150X100	451600 150X100
---	----------------