

Mitutoyo**Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitálny ukazovateľ nameraných hodnôt pre bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie cez nónius. Sintrované, jemne lapované meracie plochy z tvrdého kovu, meracie vreteno tvrdené a brúsené. Fixovanie pomocou upínacej skrutky. Merací tlak pri použití račne 5 – 10 N.

Rozsah balenia:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky. 1 batéria č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497445.

Technický opis

Rozsah merania	50 - 75 mm
Kalibrácia	B2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic

Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497445 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497445 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497445 USB2