

**Garant****Konzola ZeroClamp s rozstupom 200, Typ: 12815****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360031 12815
GTIN	4045197416070
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

S 2 dvoma upínacími hrncami. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

**Vhodné pre:**

Pre základné dosky s rozstupom 200.

**Rozsah balenia:**

Vrátane spojovej zástrčky a upínacieho čapu č. 360025 veľ. 18M16.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rýchlospojka č. 360019 veľ. 10241 a veľ. 10003.

**Upozornenie:**

Konzoly s upínacím hrncom Ø 138 mm tiež so samosvornými upínacími hrncami dodávané na vyžiadanie!

## Technický opis

Ø upínacieho hrnca	120 mm
Konstrukčná výška H	120 mm
Typ	12815
Počet upínacích skrutiek	2
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Konzola

---

## Príslušenstvo

Rýchlospojka ZeroClamp Typ 10003	360019 10003
----------------------------------	--------------