


Garant**Vťahovacia čelusť, Šírka čeluste: 80mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	360084 80
GTIN	4045197481450
Trieda položky	310

Popis

Použitie:

Variabilné rozostupy prostredníctvom krížených upínacích lišt sú možné.

Vhodné pre:

Upínacia lišta č. 360080.

Upozornenie:

Použiteľné pre upínacie lišty od revízie 3 (pozri obrázok)! Mostík na viacnásobných upínacích lištách nesmie byť širší ako 5 mm.

Technický opis

Upínacia sila	20 kN
Upínacia sila	5 kN
Upínacia sila	15 kN
Upínacia sila	10 kN
Krútiaci moment	6 Nm
Krútiaci moment	25 Nm
Krútiaci moment	12 Nm

Krútiaci moment	17,5 Nm
Šírka čeluste	80 mm
max. zdvih	3 mm
Upínacia skrutka SW	6 mm
Ramenná skrutka SW ₁	4 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák