

**Príložný uholník Presnosť 2, Dĺžka ramien: 750X375mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	452600 750X375
GTIN	4045197205858
Trieda položky	42F

**Popis****Prevedenie:**

Vysoké hrany a ploché strany brúsené. Kontrolné plochy brúsené.

**Použitie:**

Pre presné práce v dielňach všeobecne.

**Presnosť:**

**DIN 875/2** – uhlová tolerancia napr. pri veľkosti 100×70 = 0,030 mm.

**Technický opis**

Pravouhlosť	0,095 mm
Prierez ramena	45×10 mm
Dĺžka ramien	750×375 mm
Norma	DIN 875
Presnosť	2
Druh produktu	Príložný uholník

