

Garant**Upínací hrniec ZeroClamp, Typ: 10012-SET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360040 10012-SET
GTIN	4045197694706
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Všetky komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre individuálnu inštaláciu do upínacích zariadení.

Rozsah balenia:

- Vždy 4 upínacie hrnce.
- 10× spojovací kus pre vzduchové vedenie.
- 1,5 m vzduchové vedenie.
- 1× rýchlospojka c. 360019 vel. 10003.
- 1× zásuvná spojka (vhodná pre rýchlospojku).

Upozornenie:

Výkresy alebo montážne pokyny na zostavenie vlastného upínacieho systému sú súčasťou dodávky. Na vyplnenie vyfrézovaných kanálov sa môže použiť napríklad 2-zložková živica.

Technický opis

Existuje indexovací otvor	nie
Ø upínacieho hrnca d	120 mm
Upínací hrniec č. 360040	10012
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrniec

Príslušenstvo

Tesniaca súprava pre Ø upínacieho hrnca 120	360044 120
---	------------