


**Voľný drážkový kameň brúsený na stredenie, Rozmer drážky b1 stroja: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375375 10
GTIN	4020772071813
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovať paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Voľné posuvné vložky sa posúvajú po hrubom vyrovnaní prípravku z boku do drážok. **Pri preprave zariadenia potom neprekážajú žiadne dolu vyčnievajúce posuvné vložky a strojový stôl sa nemôže poškodiť.** Pre stroj postačujú 2 kusy, príp. 4 kusy pri dvojitom upínaní.

Norma:

DIN 6323

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Technický opis

Výška H ₁	3,6 mm
Dĺžka	20 mm
Rozmer drážky b ₂ zariadenia	12 mm
Rozmer drážky b ₁ stroja	10 mm

Výška H	12 mm
Typ	6323
Druh produktu	Drážkový kameň