

**Drážkový kameň s odsadením brúsený, Rozmer drážky b1 stroja: 28mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375365 28
GTIN	4020772071639
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Presné brúsenie po obvode, tým krátke časy vyrovnávania prípravkov, strojových zverákov a rezných prístrojov, ktoré sa musia vyrovnáť paralelne k stolovým drážkam obrábacích strojov. Odchýlkomer tak nie je potrebný.

Použitie:

Tieto vložky sa naskrutkujú v pároch do normovaných, 20mm širokých smerových drážok prípravkov. Výmenou vložiek sa môže s jedným prípravkom vždy pracovať **na viacerých strojoch s rôznymi šírkami drážok.**

Materiál:

Oceľ C 15, tvrdené cementáciou.

Presnosť:

Rozmer b = lícovanie h6.

Upozornenie:

Vel. 20 pozri č. 375370.

Technický opis

Dĺžka	32 mm
Rozmer drážky b ₁ stroja	28 mm
Rozmer drážky b ₂ zariadenia	20 mm
pre skrutky DIN 84, DIN 912	M6×16

Výška H	12 mm
Typ	6322A
Druh produktu	Drážkový kameň