

**Garant****Upínací hrniec ZeroClamp, Typ: 138-SET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360040 138-SET
GTIN	4045197694720
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:**

Všetky komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

**Použitie:**

Pre individuálnu inštaláciu do upínacích zariadení.

**Rozsah balenia:**

- Vždy 4 upínacie hrnce.
- 10× spojovací kus pre vzduchové vedenie.
- 1,5 m vzduchové vedenie.
- 1× rýchlospojka c. 360019 vel. 10003.
- 1× zásuvná spojka (vhodná pre rýchlospojku).

**Upozornenie:**

Výkresy alebo montážne pokyny na zostavenie vlastného upínacieho systému sú súčasťou dodávky. Na vyplnenie vyfrézovaných kanálov sa môže použiť napríklad 2-zložková živica.

**Technický opis**

Ø upínacieho hrnca d	138 mm
Existuje indexovací otvor	nie
Upínací hrniec č. 360040	138
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrniec

## Príslušenstvo

Tesniaca súprava pre Ø upínacieho hrnca 138	360044 138
---	------------