

Garant**Upínací hrniec ZeroClamp, Typ: 10148****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360040 10148
GTIN	4045197415837
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Všetky komponenty vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Pre individuálnu inštaláciu do upínacích zariadení.

Technický opis

Prídržná sila	25 kN
Ø upínacieho hrnca d	120 mm
Existuje indexovací otvor	áno
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrniec

Príslušenstvo

Tesniaca súprava pre Ø upínacieho hrnca 120

360044 120