

Garant**Vťahovacia čelusť, Šírka čeluste: 26****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360084 26
GTIN	4045197482082
Trieda položky	310

Popis**Použitie:**

Variabilné rozostupy prostredníctvom krížených upínacích líšt sú možné.

Vhodné pre:

Upínacia lišta č. 360080.

Upozornenie:

Použiteľné pre upínacie lišty od revízie 3 (pozri obrázok)! Mostík na viacnásobných upínacích lištách nesmie byť širší ako 5 mm.

Technický opis

Krútiaci moment	6 Nm
Krútiaci moment	17,5 Nm
Krútiaci moment	25 Nm
Krútiaci moment	12 Nm
Upínacia sila	10 kN
Upínacia sila	20 kN
Upínacia sila	5 kN
Upínacia sila	15 kN

Šírka čeluste	26 mm
max. zdvih	3 mm
Upínacia skrutka SW	6 mm
Ramenná skrutka SW ₁	4 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák