



Digitálny presný uhlomer, Dĺžka koľajnice: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	454005 180
GTIN	4045197294661
Trieda položky	46R

Popis

Prevedenie:

Na jednoduché meranie uhlo na obrobkoch. Použiteľné s posuvným meradlom alebo výškomerom. Veľmi jednoduchá montáž na posuvné meradlo pomocou dvoch upevňovacích skrutiek. Použiteľné so štvorhranným držiakom na výškomeri a orysovacom nástroji.

Rozsah balenia:

Vrátane štvorhranného držiaka na upevnenie na výškomeroch, 2 batérie č. 081561 veľ. LR3.

Technický opis

Dĺžka koľajnice	180 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	1 minúta alebo 0,01°
Najväčšia prípustná chyba	±5 Uhlová min.
Hmotnosť	150 g
Dĺžka meracej lišty	35 mm
Rozsah merania	180 Stupeň
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032

Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F4
Druh produktu	Uhlomery

Služby

KalibráciaUniverzálny uhlomer Typ UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------