

**Čelustový vnútorný mikrometer, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeluste zo spakeneého karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nastavovacieho krúžka na nastavovanie.

**Technický opis**

Ø meracieho bubna	18 mm
Rozsah merania	25 - 50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	12 µm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Čelustový vnútorný mikrometer

## Služby

KalibráciaČelustový vnútorný mikrometer maximálny rozsah merania 50	022360 50
Kalibrácia DAkksNastavovací krúžok Maximálny Ø 200	028470 200
KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 50	028400 50

## Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40