

Mitutoyo**Vstavaný mikrometer, Rozsah merania (dráha merania): 0-25/Fmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Celkovo tvrdené vretená a antireflexne chrómované meracie bubienky. **Stojace (nerotujúce)** vreteno s dosadacou plochou z tvrdokovu a s racnou. Na testovanie materiálov s citlivými povrchmi.

Použitie:

Na montáž do strojov, prístrojov, zariadení, meracích zariadení atď. ako prestaviteľný doraz meracieho stola.

Upozornenie:

Špecifické veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Ø vretena	8 mm
Ø stopky na uchytávanie	12 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka stopky na uchytávanie	10 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Norma	Výrobná norma
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analógová

Kalibrácia	B3
Druh produktu	Vstavany mikrometer

Služby

Kalibrácia Vstavany mikrometer maximálny rozsah merania 25	022280 25
Kalibrácia DAkkSVstavany mikrometer maximálny rozsah merania 50	022290 50