

**Garant****Vťahovacia čelusť, Šírka čeluste: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360114 120
GTIN	4045197555410
Trieda položky	310

**Popis****Upozornenie:**

Krútiaci moment a upínacia sila sú štandardné hodnoty a iba oporný bod (závislé od materiálu).

**Technický opis**

Šírka čeluste	120 mm
Upínacia sila	30 kN
Upínacia sila	20 kN
Upínacia sila	10 kN
Krútiaci moment	17 Nm
Krútiaci moment	50 Nm
Krútiaci moment	30 Nm
max. zdvih	4 mm
Upínacia skrutka SW	8 mm
Ramenná skrutka SW <sub>1</sub>	4 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

