

Garant**Paralelná upínacia čelusť, Šírka čeluste: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360115 120
GTIN	4045197555427
Trieda položky	310

Popis**Upozornenie:**

Krútiaci moment a upínacia sila sú štandardné hodnoty a iba oporný bod (závislé od materiálu).

Technický opis

Šírka čeluste	120 mm
Upínacia sila	20 kN
Upínacia sila	40 kN
Upínacia sila	10 kN
Upínacia sila	30 kN
Krútiaci moment	10 Nm
Krútiaci moment	40 Nm
Krútiaci moment	20 Nm
Krútiaci moment	30 Nm
max. zdvih	4 mm
Upínacia skrutka SW	8 mm

Ramenná skrutka SW ₁	4 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák