



Kompaktná uhlová brúska, Typ: AGV13-125X



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Trieda položky	03M

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm. Kompaktné, výkonné uhlové brúsky s veľkou hĺbkou rezu vďaka plochej kovovej prevodovej hlave.

- **Sieťový kábel 4 m.**
- **Aretácia vretena na rýchlu výmenu kotúča.**
- **Rýchle prestavenie ochranného krytu.**
- **Blokovanie opätovného nábehu.**

Uhlová brúska 1250 W/125 mm, **krátka konštrukcia**, s pozvoľným štartom, ochranou proti preťaženiu, **funkciou Anti-Kick-Back** a veľkým **bezpečnostným vypínačom**. Integrovaný systém rýchlej výmeny **FIXTEC** na výmenu kotúčov bez náradia. Antivibračná rukoväť (AVS).

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica.

Upozornenie:

Všetky kompaktné uhlové brúsky s uzamykatelným spínačom nemajú funkciu obojručnej obsluhy.

Technický opis

Zvláštnosť	M14, FIXTEC
maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálna hĺbka separácie	33 mm
Spínač mŕtveho muža	áno

Blokovanie opätovného nábehu	áno
Príkion	1250 W
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Označenie výrobcu	AGV13-125XSPDE/deadman spínac
maximálne vibrácie podľa EN	7,8 m/s ²
Hmotnosť	2,3 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
maximálne otáčky	12000 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Upínacia matica M14 Typ NUT	073930 NUT
Upínacia matica M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC