

**Dvojitá brúska ECO, 230 V, Typ: W150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077502 W150
GTIN	2050001694607
Trieda položky	03S

Popis**Prevedenie:**

Jednofázová striedavá dvojitá brúska s **nehlučným, bezúdržbovým motorom**. **Štít na ochranu zraku s veľkými rozmermi** zabezpečuje vysokú bezpečnosť pre používateľa. Dosadacie plochy obrobku **sa dajú nastaviť bez použitia nástroja**.

Ochrana proti opätovnému spusteniu zabráni neúmyselnému spusteniu stroja po výpadku elektrického prúdu.

Rozsah balenia:

S brúsnymi kotúčmi z normálneho korundu NK36 a NK60.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100 a Č. 568733.

Vhodný stojan stroja Č. 077513 Veľ. DS04 s doskou adaptéra Č. 077515 Veľ. ECO.

Technický opis

Hmotnosť	16 kg
Označenie výrobcu	W150
maximálne otáčky	2900 min ⁻¹
Príkon	520 W
Šírka brúsneho kotúča T	20 - 25 mm
Ø otvoru brúsneho kotúča H	32 mm

Ø brúsneho kotúča D	150 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Dvojitá brúska

Príslušenstvo

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596200 EK80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ C800	596100 C800
Adaptérová doska pre ECO-DS04 vhodné pre ECO	077515 ECO
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596200 EK60
Stojan stroja vhodné pre stroj DS04	077513 DS04
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596100 EK80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ C800	596200 C800
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596100 SC80
Ochranný štít na oči pre č. 077502 Typ ECO	077509 ECO
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596200 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596200 NK60