



## Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376500 3
GTIN	4020772007768
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoväť.**
- **Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

Vzdialenosť otvorov f	32,5 mm
Prídržná sila P1	1200 N

Vzdialenosť otvorov e	20 mm
Celková dĺžka	112 mm
celková výška	186 mm
Ø otvoru d	7,5 mm
Prítlačná skrutka	M8×45 mm
Prídržná sila P2	2500 N
Typ	6800J
Výška upínania H	33 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka