



## Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, Typ: 5



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376500 5
GTIN	4020772007782
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

celková výška	281 mm
Celková dĺžka	195 mm

Ø otvoru d	8,5 mm
Prídržná sila P2	5000 N
Prídržná sila P1	3000 N
Prítlačná skrutka	M12×80 mm
Vzdialenosť otvorov e	45 mm
Vzdialenosť otvorov f	45-50 mm
Typ	6800J
Výška upínania H	55,8 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka