



Dutinomer XT, Rozsah merania: 125-150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 125-150
GTIN	5051102070809
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Rozsah merania	125 - 150 mm
Hĺbka merania s predĺžením	265 mm
Štandardná hĺbka merania	115 mm

Rozmer A	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125	484030 125
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 130	484030 130
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 125-150	428745 125-150
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 125-150	428746 125-150