

**CNMG 120408, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250212 PV720 |
| GTIN | 4960664723607 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Typ | PV720 |
| Posuv f | 0,15 - 0,35 mm/ot, |
| Lamač triesok | PG |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 110 - 490 m/min |
| Podmienka rezu | kontinuálny |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Hĺbka rezu a_p | 1 - 3,5 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | Cermet |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120408 |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie