

**DCMT 070204, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	PV720
Lamač triesok	GK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie