



Dutinomer XT, Rozsah merania: 80-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	100 mm
Hĺbka merania s predĺžením	250 mm
Rozsah merania	80 - 100 mm

Rozmer A	0,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 100	022500 100

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85	484030 85
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 80-100	428605 80-100
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Sada meracích čelustí3-dielne Rozsah merania 80-100	428745 80-100
Sada pružín spätného chodu3-dielne Rozsah merania 80-100	428746 80-100