



Dutinomer XT, Rozsah merania: 100-125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428500 100-125
GTIN	5051102001346
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-bodové **XT-dutinomery**. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račna pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom. Na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Dutinomery pre maximálnu presnosť. Pevné meracie čeluste z karbidu, od veľkosti 12,5 s nastavcami z karbidu.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradný diel:

Meracie hlavy č. 428605.

Technický opis

Rozsah merania	100 - 125 mm
Hĺbka merania s predĺžením	265 mm
Rozmer A	0,5 mm

Štandardná hĺbka merania	115 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,006 mm
Odčítanie	0,005 mm
Norma	DIN 863
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022500 200
Kalibrácia DAkkS 3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 125	484030 125
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 100-125	428605 100-125