



## Zvislá úpinka s vodorovnou nohou, nehrdzavejúci, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376505 1
GTIN	4020772008888
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**
- **Poistka proti strate prítlačnej skrutky.**
- **Ochrana prstov prostredníctvom bezpečnostného upínacieho dielu bez možnosti zasiahnutia.**

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

celková výška	98 mm
Ø otvoru d	4,5 mm

Vzdialenosť otvorov f	22,5-26 mm
Celková dĺžka	61 mm
Prítlačná skrutka	M5×30 mm
Vzdialenosť otvorov e	16 mm
Prídržná sila P2	1100 N
Prídržná sila P1	600 N
Typ	6800NIJ
Výška upínania H	19 mm
Druh produktu	Zvislá úpinka