

**Vlasové pravítko cernene v puzdre, Dĺžka: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460100 300
GTIN	4045197206558
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.

Z vystarnutej ocele, obidve skosené hrany brunované (antireflexné).

Upozornenie:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia $\pm 15^\circ$ k rovine symetrie.

Technický opis

Dĺžka	300 mm
Tolerancia rovnosti meracej hrany	0,003 mm
Norma	DIN 874
Materiál	vystarnutá špeciálna oceľ
Povrch Úkos	brunované (matné)
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F6
Druh produktu	Nožové pravítko

Služby

KalibráciaNožové pravítko maximálna dĺžka 500	026000 500
---	------------

Kalibrácia DAkksNožové pravítko maximálna dĺžka 500

026010 500