



## Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376610 2
GTIN	4020772008079
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.

Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

Prítlačná skrutka	M6x35 mm
Prídržná sila P2	1200 N
Ø otvoru d	5,6 mm
celková výška	45 mm
Vzdialenosť otvorov f	19,5-29,5 mm
Celková dĺžka	162 mm

Vzdialenosť otvorov e	26 mm
Prídržná sila P1	1000 N
Typ	6830J
Výška upínania H	24 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač