

**HOLEX****Montážne pravítko široké vyhotovenie, Presnosť 0, Dĺžka: 3000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460750 3000
GTIN	4045197226730
Trieda položky	42G

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z I-tvarovej ocele s odľahčovacími otvormi. S jemne brúsenými skúšobnými plochami. Bočné plochy taktiež brúsené. Stredová časť lakovaná v dizajne tepaného kovu.

**Široké vyhotovenie, presnosť 0.****Rozsah balenia:**

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

**Upozornenie:**

Upozorňujeme, že doprava **nie**je v cene. Dodáva sa v drevenej škatuli.

**Technický opis**

Dĺžka	3000 mm
Prierez Výška	180 mm
Prierez Šírka	60 mm
Hmotnosť	45,5 kg
Kalibrácia	F7

Norma	DIN 874
Presnosť	0
Atribút Názov produktu	Presnosť 0
Materiál	I-tvarová oceľ
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Montážne pravítko

**Služby**

KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 3000	026080 3000
--	-------------