



## Vodorovný upínač s vodorovnou nohou, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376610 3
GTIN	4020772008086
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

Kompaktná konštrukcia skrz novú rukuvať.

Ergonomická rukuvať z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S vodorovným podstavcom na upevnenie na montážnej doske atď.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

Prídržná sila P1	1800 N
Vzdialenosť otvorov f	22-31,8 mm
Prítlačná skrutka	M8×45 mm
Vzdialenosť otvorov e	25,7 mm
Ø otvoru d	6,5 mm
celková výška	48,5 mm

Prídržná sila P2	2500 N
Celková dĺžka	206 mm
Typ	6830J
Výška upínania H	32 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač