



## Vodorovný upínač s uhlovou nohou, Typ: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	376640 4
GTIN	4020772008291
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.

- **Kompaktná konštrukcia skrz novú rukoť.**
- **Ergonomická rukoť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.**

S uhlovým podstavcom na bočnú montáž.

#### Použitie:

**Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov** alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zvaraní, montáži atď.

### Technický opis

celková výška	133 mm
Vzdialenosť otvorov f	32 mm
Prídržná sila P1	2000 N
Prídržná sila P2	3000 N
Prítlačná skrutka	M8×65 mm

Celková dĺžka	282 mm
Ø otvoru d	8,5 mm
Vzdialenosť otvorov e	32 mm
Typ	6833J
Výška upínania H	60 mm
Druh produktu	Vodorovný upínač