

**Vlasové pravítko cernene v puzdre, Dĺžka: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460100 100
GTIN	4045197206510
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Kalená, brúsená a jemne lakovaná meracia hrana. Klinovitý prierez so špicatým odtokom na testovanie aj v rohoch, drážkach, výklenkoch atď. S plastovou izolačnou rukoväťou na ochranu pred teplom rúk.

Z vystarnutej ocele, obidve skosené hrany brunované (antireflexné).

Upozornenie:

Tolerancia priamosti meracej hrany sa vzťahuje na rozsah natočenia $\pm 15^\circ$ k rovine symetrie.

Technický opis

Tolerancia rovnosti meracej hrany	0,002 mm
Dĺžka	100 mm
Norma	DIN 874
Materiál	vystarnutá špeciálna oceľ
Povrch Úkos	brunované (matné)
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	F6
Druh produktu	Nožové pravítko

Služby

KalibráciaNožové pravítko maximálna dĺžka 200	026000 200
---	------------

Kalibrácia DAkksNožové pravítko maximálna dĺžka 500

026010 500