

HOLEX**Ploché pravítko, Presnosť 0, Dĺžka: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	460300 2000
GTIN	4045197206664
Trieda položky	42G

Popis**Prevedenie:**

Tieto pravítka sú zo špeciálnej ocele, všetky strany brúsené. Tvar B, s 2 otvormi a lakovanou strednou castou.

Použitie:

Pre najpresnejšiu jemnú kontrolnú prácu.

Rozsah balenia:

Vrátane závodného skúšobného protokolu.

Upozornenie:

Nehrdzavejúce vyhotovenie dodávané z výroby. Upozorujeme, že doprava **nie** je v cene.

Technický opis

Tolerancia rovnosti kontrolných plôch	0,022 mm
Tvar	B
Popis tvaru	prierez v tvare písmena I
Prierez Výška $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Prierez Šírka $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Dĺžka	2000 mm
Norma	DIN 874
Presnosť	0
Atribút Názov produktu	Presnosť 0
Materiál	špeciálna oceľ

Kalibrácia	F7
Druh produktu	Ploché pravítko
Služby	
KalibráciaPloché pravítko maximálna dĺžka 2000	026080 2000