

**Čelusť 20 mm, pre T-Rex / Centro Gripp mobilná, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361227 125
GTIN	4250364400763
Trieda položky	34A

Popis**Použitie:**

Upínacie plochy povrchovo upravené pre vysoké hodnoty trenia, zvýšená pridrzná sila minimálne o faktor 2 (porovnávací tvrdosť 80 HRC).

Vhodné pre:

Pohyblivé čeluste pre T-Rex č. 361202 a Centro Grip 361180.

Technický opis

Výška h_1	45 mm
Šírka b_1	20 mm
pre typ	125
Dĺžka čelustí I	62 mm
Výška h_2	14 mm
c_1	39 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex
vhodné pre farebný kód	Centro Gripp

Šírka čelustí b	96 mm
Rozsah upínania S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Výška čelusti h	50 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák