



## Nosná čelusť pre upínacie vložky, pre T-Rex pevný, pre typ: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361206 125
GTIN	4250364401654
Trieda položky	34A

### Popis

#### Použitie:

Nosné čeluste slúžia na upínanie štandardných upínacích vložiek č. 361238; 361240; 361245; 361250 (nevhodné pre univerzálnu súpravu upínacích vložiek č. 361345 veľ. 125 a č. 361350 veľ. 125). Mobilná čelusť výkyvná na vyrovnanie nerovnobežných upínacích plôch. Upínacie vložky Gripp je možné variabilne naskrutkovať do rastra otvorov na bezpečné upnutie rôznych geometrií.

#### Vhodné pre:

Pevné čeluste pre T-Rex č. 361202.

### Technický opis

pre typ	125
Šírka čelustí b	165 mm
c	14 mm
c <sub>1</sub>	20 mm
Výška čelusti h	16 mm
Dĺžka čelustí l	59 mm
Rozsah upínania maximálny guľatý	190 mm
Rozsah upínania minimálny guľatý	80 mm

Rozsah upínania maximálny štvorhran	185 mm
Rozsah upínania minimálny štvorhran	26 mm
vhodné pre farebný kód	T-Rex
Druh produktu	Čeluste pre zverák